

药品稳定性试验箱



仟博品系

综合药品稳定性试验箱



仟博品系



BXY-I系列



BXZ-I系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



药品稳定性试验箱 >>>

BXY-I系列



产品特点

- BRIGHT I智能操作系统,可根据环境改变,对控制参数值进行自动补偿
- 程序化多段数参数设置:30段99周期设计
- 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间,如:开机、关机、开门、关门、菜单参数设置及修改、故障报警等,方便客户清晰掌握设备运行状态,并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份,并对数据进行追溯
- 管理员可以将设备所有操作权限(设备具备14种不同操作功能)自定义分配给5个操作人员,且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成为唯一可追溯印迹
- 支持在线查看数据和曲线
- 可保存5年以上数据记录(非SD卡存储)
- 支持用U盘以不可更改文件格式导出
- 可根据样品装载情况手动调节循环风量大小,确保设备达到最佳运行状态
- 开门后温度恢复快,并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行
- 避免内门结露造成打开外门观察时影响样品观察
- 满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求(影响因素试验、长期试验、加速试验等)
- 参考标准GB/T 10586-2006
- 选配:在线监控平台、GPRS短信报警



USB导出界面



数据在线查看界面



4.3寸显示主界面



权限编辑界面



日志查询界面



综合药品稳定性试验箱 >>

BXZ-I系列



温度



湿度



光照

产品特点

- 同BXY系列产品特点相同

光照功能特点

- 采用高端进口光照传感器, 对试验样品实际光照接收值实时监控并累计, 确保光照单因素影响实验的可重复性
- 光照强度采用无级调控设置, 可以直接按需求光照值设定光照强度
- 光照强度值仪表实时显示, 支持打印
- 可满足化学药物(原料药和制剂)稳定性研究技术指导原则中光照试验的总照度不低于 $1.2 \times 10^6 \text{ Lux} \cdot \text{hr}$ 的试验要求
- 满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求(影响因素试验、长期试验、加速试验等)
- 参考标准GB/T 10586-2006
- 选配: 在线监控平台、GPRS短信报警



性能参数	型号	BXY-150I	BXY-250I	BXY-400I	BXY-800I	BXY-1000I	BXY-1600I	BXZ-150I	BXZ-250I	BXZ-400I	BXZ-800I	BXZ-1000I	
容积/功率 定时范围	容积(L)	150	250	400	800	1000	1600	150	250	400	800	1000	
	输入功率(W)	1900	1950	2000	3500	3600	3700	2000	2050	2200	3850	3950	
	编程控制	30段99周期/每段1-9999小时											
温度参数	控温范围(°C)	无加湿0-70 有加湿10-60						无湿无光照时0-70, 无湿有光照时10-70 有湿无光照时10-60, 有湿有光照时15-60					
	分辨率(°C)	0.1											
	波动度(°C)	±0.5											
	均匀度(°C)	±1	±1	±1	±1.5	±1.5	±1.5	±1	±1	±1	±1.5	±1.5	
湿度/光照	控湿范围	25%-95%RH			30%-95%RH				35%-95%RH				
	湿度波动	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±5%RH	±5%RH	±5%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±5%RH	±5%RH	
	光照强度(Lux)	/						0-10000(无级可调)					
内胆尺寸	长度(mm)	510	510	600	1220	1363	1363	510	510	600	1220	1363	
	宽度(mm)	390	450	640	585	670	800	390	450	640	585	670	
	高度(mm)	760	1090	1050	1123	1123	1500	760	1090	1050	1123	1123	
外形尺寸	长度(mm)	650	650	745	1503	1505	1505	650	650	745	1503	1505	
	宽度(mm)	680	740	930	910	1006	1136	680	740	930	910	1006	
	高度(mm)	1400	1726	1695	1820	1811	2188	1400	1726	1695	1820	1811	
开门结构/ 载物托架	开门结构	单开门	单开门	单开门	双开门	双开门	双开门	单开门	单开门	单开门	双开门	双开门	
	托架(标配/最多)	3/4	4/7	4/7	8/16	8/16	8/16	3/4	4/7	4/7	8/16	8/16	
光照模块	光照模块(组)	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1	1	
	搁板光照(标配/最多)	/	/	/	/	/	/	1/2	1/2	1/2	3/5	3/5	
货运信息	毛重(kg)	142	162	190	366	暂无	暂无	152	173	201	374	390	
	净重(kg)	115	133	158	310	暂无	暂无	126	143	169	317	340	
	外包装尺寸(mm)	780x850 x1580	780x920 x1910	870x1100 x1880	1580x1020 x1910	暂无	暂无	740x820 x1580	780x920 x1910	870x1100 x1880	1510x1160 x2010	1640x1180 x2040	